

## MA 25 / MA 25e

### Audiómetro de Conducción Aérea

El MA 25 está diseñado para ser portátil, resistente y confiable con rango completo de frecuencias.

#### Características generales

- Audiómetro portátil de conducción aérea (125-8000 Hz)
- Personalice las frecuencias según sus propias necesidades
- Adaptador de alimentación de CA o funcionamiento a batería (3 baterías AA)
- Tonos puro, pulso, gorjeo
- Excepcionalmente ligero, solo 1,6 kg
- Estuche de transporte incluido

#### Opción de actualización: MA 25e

- Hughson-Westlake automatizado
- Resultados recuperados de la memoria interna después de la prueba
- Transferencia de datos con software MAICO Sessions
- Incluye interruptor de respuesta al paciente y cable USB

#### Ingeniería confiable y precisa

Debido a que es portátil, el MA 25 ha sido diseñado para ser resistente y confiable. Lleva el MA 25 a todas partes con confianza. ¡Las perillas fáciles de usar hacen que ajustar la frecuencia y los niveles de audición sea fácil y cómodo!

#### Diseño elegante y pequeño

El MA 25 súper ligero pesa solo 1,6 kg. ¡Lo suficientemente pequeño como para sostenerlo en la palma de su mano! Dentro de su estuche de transporte, el MA 25 es uno de nuestros portátiles más pequeños y livianos.



## Datos técnicos

### ESPECIFICACIONES DEL MA 25

Señales de prueba	Tono puro y gorjeo (pulsado y continuo)
Frecuencias de prueba	125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz
Incrementos de nivel	5 o 1 dB
Rango de nivel auditivo con audífonos DD45	-10 dB HL - 100 dB HL 70 dB HL a 0,125 kHz, 90 dB HL a 0,25 y 8 kHz
Clase de audiómetro	Clase 4 según EN 60 645-1

### GENERAL

Dimensiones	22,5 cm x 18 cm x 5,5 cm
Peso	1,6 kg
Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA o funcionamiento a batería (3 baterías AA)

### EL MA 25E AMPLÍA LA FUNCIONALIDAD DEL MA 25

El MA 25e extiende las funcionalidades del MA 25 con una prueba automática de acuerdo con Hughson-Westlake. Los parámetros se pueden adaptar fácilmente a sus preferencias personales. La función Talk Forward (micrófono del examinador) hace que sea fácil trabajar con el MA 25e, especialmente en instalaciones de cabina de sonido.

### COMPONENTES ESTÁNDAR

- Audífonos DD45
- Bloc para audiogramas
- Adaptador de alimentación de CA
- 3 baterías AA
- Guía rápida
- Estuche de transporte

### ACCESORIOS OPCIONALES

- Interruptor de respuesta del paciente\*
  - Software para PC MAICO Sessions\*
- \* Incluido con MA 25e

### NORMAS

EN 60 601-1, EN 60 645-1, clase 4, de conformidad con la directiva de dispositivos médicos 93/42/EEC.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

### Accesorios

#### Componentes Estándar



Dispositivo  
MA 25



Audífonos de CA  
DD45



Adaptador de CA



Bloc para  
audiogramas



Estuche de  
transporte

#### Accesorios opcionales/ Software



Interruptor de  
respuesta del  
paciente



MAICO Sessions  
Software de PC

### MAICO Diagnostics

10393 West 70th Street  
Eden Prairie, MN 55344, USA

Tel.: (888) 941-4201  
Fax: (952) 903-4100

info@maico-diagnostics.com  
www.maico-diagnostics.com/us